



● ステンレス浴槽 **AT-51R**

外形寸法	2445(L)×850(W)×840(H)mm
浴槽内寸法	1990(L)×690(W)×500(D)mm
浴槽容量	約610L(オーバーフローまで)
質量	約265kg
電源	単相100V 15A(一次側設備)
消費電力	170W(50Hz)/180W(60Hz)
電源入力	0.17kVA(50Hz)/0.20kVA(60Hz)
昇降装置	電動昇降式・ストローク400mm
昇降時間	上昇:約25秒/下降:約25秒 (積載量 担架+70kg)
材質	浴槽:ステンレススチール フレーム:スチール+防錆塗装
機能性能	自動担架停止装置・シャワーミキシング 側面パネル シルキーオレンジ



外観図



受注生産品

水受け付
ストレッチャー

AT-41SA



※担架は別売です。

外形寸法	1965(L)×650(W)×922(H)mm
質量	約34kg
材質	水受け:FRP、フレーム:ステンレススチール
機能性能	キャスター径φ150

水受け付
電動ストレッチャー

AT-41SE



※担架は別売です。

外形寸法	1965(L)×650(W)×575~922(H)mm
質量	約80kg
電源	DC24V 2.9Ah(バッテリー仕様)
昇降装置	電動アクチュエータ式 ストローク346mm
材質	水受け:FRP、フレーム:ステンレススチール
機能性能	キャスター径φ150・専用充電器付

担架


AT-31FSN




外形寸法	1750(L)×600(W)×100(H)mm
質量	約22kg
材質	担架部:硬質塩ビ、ポリエチレンフォーム フレーム:ステンレススチール

標準
設置例

- ①AT-51R ステンレス浴槽
- ②AT-31FSN 担架
- ③AT-41SE 水受け付電動ストレッチャー または
AT-41SA 水受け付ストレッチャー



工事区分	設備工事内容・注意事項
設備工事	● 給湯 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) ○ 給水 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) (1)水道法の水質基準に適合する水質であること。 (2)給湯、給水圧は0.2~0.3MPa以内(2.0~3.0kg/cm ² 以内)とし、同圧になるようにすること。 (3)給湯、給水流量は、20~30L/minのこと。 (4)給湯温度は、60℃(末端温度)にすること。 (5)給湯設備は、本機専用のガス給湯器50号相当(ボイラー能力75000kcal/h)以上を設置すること。 ※ガス給湯器が指定号数以下の場合、給水温によっては、給湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。
電気工事	♂ 電源 単相100V 50/60Hz 15A(アース付) ※分電盤から本機への配線は単独として下さい。 電源入力: 0.17kVA(50Hz) / 0.20kVA(60Hz) 電線: 単線1.6mm又はより線2.0mm ² ×3芯(参考値) ※内線規定、及び、敷設状況により適切に選定して下さい。 電線管: PF管呼び16 壁出しFL+600mm以上とし、PF管・電線共に3000mm出すこと。 分電盤: 漏電遮断器(定格電流15A、感度電流30mA)を設けること。 アース: D種接地工事
建築設備工事	◎ ビット排水 100A トラップ付 ※目皿が掃除できる位置に設置して下さい。 配管口径、排水能力が不足する場合は、複数個設けること。排水能力:200L/min以上のこと。
その他 注意事項	(1)浴室内の換気には十分注意して下さい。 ※換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。 (2)本機周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。 (3)ビット深さは水上で250mm以上として下さい。 (4)浴室までの進入経路は、有効開口寸法1200mm以上、通路側有効1800mm以上となるようにして下さい。 (5)浴室外(脱衣室等)にバッテリー充電用のコンセント(単相100V)を用意して下さい。



定期点検のご案内

安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■ 取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アマノ

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516
ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アマノ 入浴

検索

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(259)5611
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東京東営業所 TEL.04(7126)7702
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 名古屋営業所 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(433)0931

安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございますと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKT.2107.1000

ステンレス浴槽

AT-51R

耐久性

リサイクル性

耐久性とリサイクル性に優れた、ステンレス浴槽。

AMANO®





✓ 耐久性

✓ リサイクル性

ステンレス浴槽は耐久性とリサイクル性に優れた、ラインバスのロングセラー。

- ✓ 殺菌薬品・洗剤・温泉成分・入浴剤による退色の心配はほぼありません。




- ✓ ステンレスはリサイクルできるので、環境にもやさしくなっています。
- ✓ コストパフォーマンスにも優れているので経済的で、今も進化を続けています。




Safety

● 「ヒヤリ・ハット」を防ぐ機能が充実。連結も安心で簡単。

- Point 1 押し当ててスライドするだけ！アmano独自の簡単ドッキング。



浴槽にストレッチャーを押しつけてスライドするだけでワンタッチで連結できます。目視による位置確認がいりません。はずす時は押しつけて逆方向にスライドさせるだけです。




- 1 浴槽にストレッチャーを押し当て、横にスライド

- Point 2 昇降が安全確実！担架定位置停止装置。



担架を浴槽のサポートテーブルの定位置で停止して安全確実にロックします。ロック解除は担架側の解除レバーで行ないます。シンプルな構造なので故障の心配もありません。




- 2 担架を浴槽へスライド

- Point 3 担架移動が安全！二重安全ストッパー。



ストレッチャーと浴槽の間に移動時の担架脱落防止のため2ヶ所のストッパーで安全確保。担架が浴槽とドッキングした時点で初めて解除されます。

- 2ヶ所の二重安全ストッパーで担架をしっかりガード。



Usability


- ムダを省いた機能的な操作部

湯はりから洗体時のシャワーの温度調節、そして入浴中の温度確認が1ヶ所で集中して行なえます。



- 基本機能をしっかり装備した担架

肌触りがさらに良くなったマットに、柔らかく安定した枕を標準装備しました。折りたたみ収納式手すりなので移乗もスムーズに行なえます。



Cleanliness

- しっかり洗えて衛生的

浴槽下も洗えます。床面から浴槽まで約20cmのスペースがあるので、汚れがたまりがちな浴槽下も洗え、衛生的に保つことができます。

